

HOLEX**Nastavljivo rezkalno grezilo, Držalo Weldon, Ø držala D_s h6: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216635 25
GTIN	4045197778994
Razred artikla	220

Opis**Izvedba:**

Iz poboljšane orodnega jekla. Globoko vgravirana skala. Dva prosta rezilna roba obračalne ploščice.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka (sprednja in zadnja stran), posnemanje robov in grezenje. Primerno za poševno pogrezanje.

Brezstopenjska nastavitvev kota od 0° do 90°.

Napotek:

Za natančno nastavitvev kota uporabite napravo za predhodno nastavitvev.

Tehnični opis

Število rezil Z	1
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.T1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø držala D _s h6	25 mm
Prevesna dolžina L ₁	49 mm
Vpenjalni vijak za nastavitveni element	219888
Nastavitveni element	219886
Ø grezenja D	25 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	105 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Območje nastavljanja kota posentja	0-90 stopinj
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219848
Nastavitveni element	219886
Vpenjalni vijak	219888