

**Garant****CNMG 160612, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250170 HB7010-1
GTIN	4045197779649
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje