

**Garant****CNMG 160616, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7010-1
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje