

Garant**CNMG 190624, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250176 HB7010-1
GTIN	4045197779670
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	2,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje