

Garant**CNMG 190624, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190624 HB7010-1 Zvrst: HB7010-1
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	1,5 - 8 mm
Radij rezila	2,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v

Lomilec odrezkov	SG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje