

Garant**CNMM 190624, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SR
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	2,4 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje