

**Garant****DNMG 150604, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje