

**Garant****DNMG 150608, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje