

**Garant****KNUX 160410L, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Zvrst	HB7010-1
Radij rezila	1 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

