

**Garant**
**KNUX 160410L, Zvrst: HB7010-1**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251078 HB7010-1
GTIN	4045197780003
Razred artikla	21G

## Opis

KNUX 160410L HB7010-1 Zvrst: HB7010-1  
 Lomilec odrezkov: SG  
 Lomilec odrezkov: 3,2 mm  
 Globina reza  $a_p$ : 1 - 6 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	1 mm
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Lomilec odrezkov	SG
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje