


Garant**SNMG 150608, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje