

**Garant****VNMG 160408, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Zvrst	HB7010-1
Podajanje $f$	0,08 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje