

Garant**DC.T 11T302, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260458 HB7010-1
GTIN	4045197780584
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje