

**Garant****TC.T 110204, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje