

**Garant****TC.T 16T304, Zvrst: HB7010-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7010-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje