

**Garant****VC.T 110304, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HB7010-1
GTIN	4045197780836
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje