

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje