

**Obročni ključ, udarni, varnostni, Zev ključa: 24 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619050 24
GTIN	3662424013676
Razred artikla	63V

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, s kratkim močnim profilnim držalom in ojačanim koncem za udarjanje. Patentirani sistem drži ključ na matici. Zato ključa med udarjanjem ni treba držati, kar zmanjšuje nevarnost telesnih poškodb in zagotavlja maksimalno varnost. Inovativna in uporabniku prijazna ročica za sprostitev. Luknja za obešanje pri delu na višini.

Material:

Žilavo jeklo, črno fosfatirani.

Dolžina ključa L: 180 mm

Ø obroča D: 45 mm

Višina obroča h: 19,5 mm

Tehnični opis

Višina obroča h	19,5 mm
Zev ključa	24 mm
Dolžina ključa L	180 mm
Ø obroča D	45 mm
Masa	510 g
Vrsta izdelka	Vijačni ključ