



Precizne klešče za varnostne obroče z omejlilnim nastavkom, Tip: A11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719892 A11
GTIN	4003773079606
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Z nastavljivim omejlilnim nastavkom.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo**.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, zakrivljen

celotna dolžina: 130 mm

za zunanje varnostne obroče Ø: 10 - 25 mm

Ø konice: 1,3 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	130 mm
za zunanje varnostne obroče Ø	10 - 25 mm

Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, zakrivljen
Oblika čeljusti	zakrivljene 90°
Standard	DIN 5254 B
Oblika	B
Ø konice	1,3 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejlilnim nastavkom	da
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče