



## Precizne klešče za varnostne obroče z omejlilnim nastavkom, Tip: A21



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719892 A21
GTIN	4003773079613
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Z nastavljivim omejlilnim nastavkom.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo**.

#### Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

#### Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

#### Standard:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, zakrivljen

celotna dolžina: 165 mm

za zunanje varnostne obroče Ø: 19 - 60 mm

Ø konice: 1,8 mm

### Tehnični opis

Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, zakrivljen
Standard	DIN 5254 B

Ø konice	1,8 mm
Oblika čeljusti	zakrivljene 90°
za zunanje varnostne obroče Ø	19 - 60 mm
Oblika	B
celotna dolžina	165 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejlilnim nastavkom	da
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče