

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 178X32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570200 178X32
GTIN	4017359004999
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	178 mm
Širina ščetke	29 mm
Dolžina ščetin H ₁	37 mm
Ø reducirnega obroča	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹

Ø izvrtine d ₁	50 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka