

KÄRCHER**Sesalnik za mokro in suho sesanje, Oznaka proizvajalca: NT27ME****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Zmogljivi večnamenski sesalniki za **mokro in suho sesanje** z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. **Samodejni izklop** pri dosegu nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.

- **Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.**
- **Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.**
- **Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.**
- **Mobilni večnamenski sesalnik.**
- **Z zbiralnikom iz plemenitega jekla in patronskim filtrom.**
- **Robustna 27-litraska posoda z odbijači in kolesi za zavijanje.**

Obseg dobave:

Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

Napotek:

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.

Tehnični opis

Razred sesanja prahu	L
Velikost priključka	35 mm
Višina	540 mm
Dolžina	420 mm
Poraba moči	1380 W
Dolžina kabla	7,5 m
Masa	8,2 kg
Vakuuum	200 mbar
Širina	420 mm
Delovni hrup	72 dB(A)
Oznaka proizvajalca	NT 27/1 Me Adv *EU
Število turbin	1
Prostornina zbiralnika	27 l
Dolžina sesalne cevi	2,5 m
Pretok zraka	67 l/s
Filtrski sistem	Patronski filter
Posebnosti	Zbiralnik iz nerjavnega jekla, posebej mobilna izvedba
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Garnitura filtrskih vrečk5-delna za tip sesalnika NT27	072808 NT27
Gumijasta poševna cevna šoba Velikost priključka DN35	078527 DN35
Patronski filter za tip sesalnika NT27	072807 NT27
Adapterski kos, Ø 40–35 mm Velikost priključka DN35	078538 DN35
Šoba za reže, ozka, 13 mm Velikost priključka DN35	078528 DN35