

Garant

Držalo noža za notranje struženje, z zarezi Oblika E2, VDI 30, Izvrtina d2 (H7): 25mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319275 25
GTIN	4045197782427
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- **Objem noža za notranje struženje, s tem pa dušenje in preprečevanje nastanka vibracij.**
- **Možnost notranjega in zunanjega hlajenja.**

Pri vel. 10 in 12 možnost pomikanja noža za notranje struženje skozi držalo.

Napotek:

Nadomestne dele za art. 319287 – 9288 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Tehnični opis

d_8	55 mm
l_7	100 mm
l_6	108 mm
Izvrtina d_2 (H7)	25 mm
Navoj M	M14 × 1,5
l_8	63 mm

Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje