

**Garant**

**Držalo noža za notranje struženje, z zarezi Oblika E2, VDI 40, Izvrtina d2 (H7): 10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319276 10
GTIN	4045197782441
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- **Objem noža za notranje struženje, s tem pa dušenje in preprečevanje nastanka vibracij.**
- **Možnost notranjega in zunanjega hlajenja.**

Pri vel. 10 – 20 možnost pomikanja noža za notranje struženje skozi držalo.

**Napotek:**

Nadomestne dele za art. 319287 – 9288 najdete v seznamu nadomestnih delov.

**Tehnični opis**

$d_8$	45 mm
$l_6$	90 mm
Izvrtina $d_2$ (H7)	10 mm
$l_7$	95 mm
Navoj M	M22×1,5
$l_8$	50 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40

Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje