

Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 20/09mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	125 mm
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 2020K09
Velikost ploščice	9 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vijak kolenske ročice	259018 6
Kolenska ročica	259015 9
Podložna ploščica	259031 27
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Dolžina glave L ₁	20 mm
Velikost držala	20 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Garnitura vzmeti	259044 5
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Garnitura vzmeti10-del. Tip 5	259044 5
Podložna ploščica Tip 27	259031 27