

Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	170 mm
Podložna ploščica	259031 35
ISO-oznaka držala	PCKNR/L 3232P16
Dolžina glave L ₁	34 mm
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Kolenska ročica	259015 12
Vijak kolenske ročice	259018 11
Velikost ploščice	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Kolenska ročica Tip 12	259015 12