

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PCKNR/L 3232P19
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 7
Dolžina glave L ₁	40 mm
Velikost ploščice	19 mm
Vijak kolenske ročice	259018 13
Velikost držala	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Podložna ploščica	259031 36
Celotna dolžina L	170 mm
Kolenska ročica	259015 13
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Podložna ploščica Tip 36	259031 36