



Grip klešče s premično spodnjo čeljustjo, Celotna dolžina: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	708903 250
GTIN	3662424019845
Razred artikla	73R

Opis

Izvedba:

Preprosta in varna uporaba. Neutrudljivo in hitro odpiranje s **sprostitvenim stikalom** na spodnjem ročaju. Velika vpenjalna širina in globina, petkratna hitra nastavitev in dodatna fina nastavitvev. Spodnja čeljust globoko zakrivljena za vpenjanje U in kotnih profilov, cevi itd. Nazobljene prijemalne čeljusti in posebej čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Za zanesljivo prijemanje profilov, ploščatih materialov in cevi. Vpenjalna sila nastavljliva do 10.000 N.

Material:

Prijemalni čeljusti iz visokolegiranega kromvanadijmolibdenovega jekla, utopno kovane.

Tehnični opis

Vpenjalna širina za pravokotni material	50 mm
Dolžina čeljusti	60 mm
celotna dolžina	250 mm
Vpenjalna širina za okrogli material	110 mm
Vrsta izdelka	Grip klešče