


**Rezkar za velika podajanja MFH mini, z navojem, Ø D / število rezil Z: 42/7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Razred artikla	250

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Ø $D_3$	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Število rezil Z	7
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1 mm
Ø rezila $D_c$	42 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	33,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	77 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,52 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	82 mm
Izvedba držala	z navojem

Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------