

uvex**Delovne rokavice, par uvex phynomic C3, Velikost rokavic: 8**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094477 8
GTIN	4048612043493
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

phynomic C3. S prevleko iz nitrila, odbojno za vlago in visoko zračnostjo. Certifikat za živila, prijazne za alergike.

Serijska uvex phynomic. Posebej lahke in elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi, zelo dobro prilaganje. Izjemno primerne za opravila, pri katerih je potreben zelo natančen otip. Öko-Tex® standard 100 in brez silikona.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Serijska	uvex phynomic
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	brez silikona
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388:2016	4X43B
Nosilni material	Poliamid, HPPE
Prevleka	Nitril pena
Področje uporabe	Natančnost
Barva	turkizna
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti