

Erdi**Oblikovalne škarje za pločevino z dvokomponentnimi ročaji, levorezno,
Celotna dolžina: 240mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 767025 240 |
| GTIN | 4010220000038 |
| Razred artikla | 73X |

Opis**Izvedba:**

Mikro nazobljena rezila. Glava škarij iz **plemenitega jekla** (HRC 58 – 60), ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehкими vložki.

Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------|
| Dolžina rezil | 40 mm |
| celotna dolžina | 240 mm |
| Vrsta uporabe | levorezno |
| Vrsta izdelka | Škarje |