



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 21-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638166
GTIN	4018754260836
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake / matice gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20 in za vžigalne svečke.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 15 kosov, art. 642200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadni ključ za vžigalne svečke: 1 kos art. 642450 vel. 16

T-ročaj: 1 kos art. 641300

Podaljški: 2 kosa art. 641000 vel. 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641600

Raglja: 1 kos art. 640100

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Dolžina: 454 mm

Širina: 253 mm

Višina: 64 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-30 mm

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Število delov	21
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-30 mm
Mere zeva ključa	metrični
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	454 mm
Širina	253 mm
Višina	64 mm