



Garnitura vijačnih nastavkov Torx®, 1/2-colski 4-kotnik 21-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	639701
GTIN	4018754260959
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim Torx® z navojem M8–M20. Vijaki z notranjim Torx® z navojem M4–M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Garnitura nasadnih ključev Torx®: 7 kosov, art. 642700

vel. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Vijačni nastavki Torx®: 9 kosov, art. 643650

vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Podaljški: 3 kosi, art. 641000

vel. 50; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641600

Raglja: 1 kos art. 640100

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 64 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač Torx®
-----------------	---------------

Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Mere zeva ključa	metrični
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	21
Dolžina	413 mm
Širina	225 mm
Višina	64 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem