



## Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	633916 12
GTIN	4018754260751
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637000.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M14.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

#### Obseg dobave:

Nasadni ključ: 14 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-ročaj: 1 kos art. 635700

Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636200

Raglja: 1 kos art. 635000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-22 mm
Mere zeva ključa	metrični
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Število delov	19

Dolžina	322 mm
Širina	134 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm	635700 165
Raglja s skozišnjim 4-kotnikom, s kratkim ročajem, 1/4 cole	632600