



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 2-2,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Micro – izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 µm.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Pazi:

Mikrometer za notranje merjenje, za **dvotočkovno merjenje**.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,002 mm
Mera a	0 mm
Standardna globina merjenja	9 mm
Točnost	0,004 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20