

**Nastavljivi pregibni objemni ključ zakrivljeni, največji Ø / nazivni Ø čepa:  
80/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628810 80/6
GTIN	4020772051099
Razred artikla	63Q

**Opis****Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.  
Izbočena, z zamenljivim čepom.

**Uporaba:**

Za matice z dvema luknjama.

**Napotek:**

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

**Tehnični opis**

Nastavljiva razdalja med čepoma a	40 - 80 mm
celotna dolžina	215 mm
največji Ø	80 mm
Nazivni Ø čepa	6 mm
Tip	764C
Navoj čepa	M6
Oznaka proizvajalca	764CC
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

---

## Pribor

Škatla za sortiranje, 20-delna, s prostimi čepi in maticami

628850