



Nastavljivi pregibni objemni ključ zakrivljeni, največji Ø / nazivni Ø čepa: 125/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628810 125/6
GTIN	4020772051105
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
Izbočena, z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

Nazivni Ø čepa	6 mm
največji Ø	125 mm
celotna dolžina	290 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	80 - 125 mm
Tip	764C
Navoj čepa	M6
Oznaka proizvajalca	764CC
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

Pribor

Škatla za sortiranje, 20-delna, s prostimi čepi in maticami

628850