

 steinel**Pihalnik vročega zraka, Tip: 006464****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078321 006464
GTIN	4007841006464
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Brezstopenjsko nastavljanje temperature 80 – 630 °C.

Elektronsko krmiljen **pihalnik vročega zraka**, nastavljanje količine zraka 150 – 500 l/min v 3 stopnjah.

Uporaba:

Za varjenje in oblikovanje umetnih mas, za krčenje, odstranjevanje barve, spajkanje, sušenje, odtajanje.

Obseg dobave:

Pihalnik vročega zraka art. 078321 vel. 351403, širokokotna šoba 50 mm, reducirna šoba 9 mm, reflektorska šoba, 100-delna garnitura nakrčevalnih cevi.

Tehnični opis

Pretok zraka, stopnja 3	500 l/min
Poraba moči	2200 W
Pretok zraka, stopnja 2	300 l/min
Oznaka proizvajalca	HG 2120EKF

Temperatura zraka	80 - 630 °C
Izvedba	Garnitura
Masa	850 g
Pretok zraka, stopnja 1	150 l/min
Pakiranje	Transportkoffer
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

Pribor

Garnitura pribora za vroči zrak 12-delne Tip 075569	078329 075569
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Optični bralnik temperature HL Scan Tip 014919	078326 014919