



Nastavljivi pregibni objemni ključ za momentne ključe, največji \varnothing / nazivni \varnothing čepa: 80/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628820 80/6
GTIN	4020772050177
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S pogonskim 4-kotnikom za uporabo z momentnim ključem. Z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

\varnothing čepa = nazivni \varnothing čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

največji \varnothing	80 mm
celotna dolžina	180 mm
Nazivni \varnothing čepa	6 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	40 - 80 mm
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Tip	764C
Navoj čepa	M6
Oznaka proizvajalca	764Md
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

Pribor

Škatla za sortiranje, 20-delna, s prostimi čepi in maticami

628850