

**VHM rezkar, TiAlN, Ø h10 DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3618 10
GTIN	4062406199340
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Zaradi 6 zob **izjemno miren tek.**
Zelo čvrsta izvedba z ojačanim jedrom.

Kot art. 203618.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	72 mm
Kot spirale	45 stopinj
Število zob Z	6
Ø rezila D _c	10 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø držala D _s	10 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10
Dolžina rezil L _c	22 mm
Smer pristavljanja	vodoravno
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,072 mm

Kot posnetja roba	90 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,1 × D pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	60 m/min	H
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

VHM rezkar Ø DC 10 mm	203618 10
-----------------------	-----------