

**HOLEX****Plošča za zaključno obdelavo, Ø 50,8 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5405 180
GTIN	4062406201968
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

**Hitrovpensalni sistem** z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Univerzalna in zmogljiva **najlonska brusna koprena**.

Ustreza 554052.

**Uporaba:**

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

**Napotek:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete do art. 573510 naprej.

**Tehnični opis**

Primerjava zrnatosti	180
Stopnja preciznosti	polfina
Ø plošče	50,8 mm

Izvedba	A medium
Vsebina	150
Brusno sredstvo	Najlonska koprena
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	23000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Brusna koprena

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

**Pribor**

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmtrda Zunanji Ø 50 mm

554089 50

Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm

554090 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmpolfina Zunanji Ø 50 mm

554092 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 50 mm

554093 50

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmmehka Zunanji Ø 50 mm

554091 50

Plošča za zaključno obdelavo Primerjava zrnatosti 180

554052 180