

**Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: GSR1235****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch

- **Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

**Vrhunsko razmerje med maso in zmogljivostjo** z vrtilnim momentom do največ 20 Nm za zmogljivo vijačenje pri majhni masi in majhni dolžini glave 163 mm.

Dolga življenjska doba zaradi **EC-motorja brez ščetk.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in L-BOXX.

**Napotek:**

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

**Tehnični opis**

Napetost akumulatorja	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Maksimalni $\varnothing$ s spiralnim svedrom v les	19 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	0 - 10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 1,9 \text{ m/s}^2$
Območje vrtljajev v 1. stopnji	$0 - 400 \text{ min}^{-1}$
Število vključenih akumulatorjev	2
Največji vrtilni moment v mehko	15 Nm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	$0 - 1750 \text{ min}^{-1}$
Maksimalni $\varnothing$ s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Oznaka proizvajalca	GSR 12V-35
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Tipična uporaba	Strong
Masa	0,8 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni vrtilni moment v trdo	30 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	12V
USP2	Brezkrtačni motor, v L-Boxx

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip GAL1240	073866 GAL1240
-------------------------------------	----------------

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073855 B12
--	------------