

**Trikotni ključ, za vijake: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623505 M8
GTIN	4020772044381
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 125 mm

Notranja višina glave F: 12,05 mm

Ø držala: 16 mm

Tehnični opis

za vijake	M8
Ø držala	16 mm
Notranja višina glave F	12,05 mm
Dolžina držala	125 mm
Tip	22417A

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem