

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	16 mm
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 2
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	SCACR/L 1616M09
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	269021 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500