

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 16/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
ISO-oznaka držala	SVACR/L 1616M16
Dolžina glave L ₁	40 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 2
Velikost držala	16 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500