



Delovne hlače z oprsnikom Pulsschlag, Temno modra / antracitna, Konfekcijska velikost DE: 64



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091172 64
GTIN	4053813267647
Razred artikla	06K

Opis

Izvedba:

Kakovostna delovna oblačila iz izbranih materialov. Sodoben dizajn s premišljenimi podrobnostmi opreme. Za boljšo vidnost skrbijo **odsevni elementi**. Obremenjeni deli so ojačani, da se podaljša življenjska doba.

- **Ergonomične linije za večjo svobodo gibanja.**
- **Dva žepa na zadnjici z ojačitvijo iz materiala CORDURA®.**
- **Žep za zložljivi meter in stegenski žep z ojačitvijo iz materiala CORDURA®.**
- **Elastičen vložek v pasu.**
- **Izoblikovana kolena z gibalno cono.**
- **Zaščitni žepi za kolena iz materiala CORDURA® s polnjenjem od zgoraj in s poklopcem.**
- **Certificirane po EN 14404, skupaj s podlogo za kolena.**

Delovne hlače z oprsnikom s povišano ledveno zaščito.

- **Žep na oprsniku iz materiala CORDURA®.**
- **Elastične naramnice z zaponkami iz umetne mase, odpornimi proti udarcem in vročini.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Delovne hlače z oprsnikom v kombinaciji barv modra/črna najdete pod art. 091171.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

Angleška velikost	48R
Konfekcijska velikost DE	64
Velikost FR	60
Velikost IT	60
Ameriška velikost	48/35
Serija	Pulsschlag
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	60
Velikost NL	64
Spol	moški
Sestava tkanine	35% bombaž
Sestava tkanine	65 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine	260 g/m ²
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	vroče, do največ 200 °C
Barva	Temno modra / antracitna
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom