



Infrardeči merilnik temperature, Tip: T1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474012 T1
GTIN	4029547011689
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Hitra, brezkontaktna meritev tudi na razdaljo.

- **Prikaz: Min./maks. vrednosti**
- **Nadzor mejnih vrednosti z optičnim in akustičnim alarmom.**
- **Majhno in priročno z osvetljenim prikazovalnikom.**
- **Hitro merjenje: 2 meritvi na sekundo.**

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu in 1 × baterijo art. 081561 vel. 6LR61.

Dodatni pribor:

Zaščitna mapa art. 474029.

Tehnični opis

Točnost (0,1 do 400 °C)	±1,5 ali ±1,5 % od izmerjene vrednosti °C
Masa	200 g
Optika	10 : 1

Nastavljiva stopnja emisij	0,1 - 1
Širina	38 mm
Merilno območje	-30 - 400 °C
Višina	190 mm
Točnost (-30 do 0 °C)	±2 ali ±2 % od izmerjene vrednosti °C
Ločljivost za infrardečo svetlobo	0,1 °C
Dolžina	75 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	I5
Vrsta izdelka	Merilnik temperature

Storitve

KalibriranjeInfrardeči merilnik temperature Tip A	027600 A
---	----------

Pribor

Usnjena zaščitna prevleka	474029
---------------------------	--------