



Pnevmatski kotni udarni vijačnik kompaktna, Tip: 7737



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079200 7737
GTIN	015451761158
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Kompakten, zmogljiv kotni udarni vijačnik z aluminijastim ohišjem. Zelo ploska izvedba. Enoročno upravljanje in **enojni udarni mehanizem z dolgo življenjsko dobo.**

Tehnični opis

Masa	1,12 kg
Maksimalno število vrtljajev	9000 min ⁻¹
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M20
Območje vrtilnega momenta	34 - 224 Nm
Največja poraba stisnjene zraka	703,8 l/min
Delovni hrup	93 dB(A)
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,3 m/s ²
Dolžina	240 mm
Oznaka proizvajalca	7737

Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)