

PRYOR**Garnitura udarnih števil, 10-delna Dotstress 0 – 9, Višina pisave: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085425 3
GTIN	5022044018297
Razred artikla	08W

Opis**Izvedba:**

Ročni udarni žigi Low stress Dotstress z graviranim radijem, pri čemer je površina materiala izpostavljena najmanjšim obremenitvam.

Iz zelo žilavega in trdega jekla, s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm².**

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411, vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431, vel. 3/A.

Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Tehnični opis

Debelina držala	6,35
celotna dolžina	63,5 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------