

## PRYOR

### Garnitura udarnih črk, 26-delna Dotstress A – Z, Višina pisave: 3mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085442 3
GTIN	5022044018242
Razred artikla	08W

#### Opis

##### Izvedba:

**Ročni udarni žigi Low stress Dotstress** z graviranim radijem, pri čemer je površina materiala izpostavljena najmanjšim obremenitvam.

Iz zelo žilavega in trdega jekla, s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

**Običajna pisava;** to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

**Visokozmogljivi precizni žigi,** kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

##### Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

##### Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411, vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431, vel. 3/A.

##### Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

#### Tehnični opis

Debelina držala	6,35
celotna dolžina	63,5 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

---

## Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------